

ZCKE23

kop voor afslagschakelaar - ZCK-E - hefboom met rol



Hoofdkenmerken

Productgamma	Telemecanique eindschakelaars XC Standard
Naam reeks	Standaard formaat
Type product of component	Kop eindschakelaar
Korte naam apparaat	ZCKE
Koptype	Kop met schakelnok
Compatibiliteit product	XCKJ
Bijbehorende behuizing	ZCKJ7H7 ZCKJD37H7 ZCKJD31 ZCKJ11 ZCKJ21H29 ZCKJ6H29 ZCKJD39H29 ZCKJ21 ZCKJ5 ZCKJD39 ZCKJ8H29 ZCKJD31H7 ZCKJ2H7 ZCKJ9H29 ZCKJ6 ZCKJ5H7 ZCKJ7 ZCKJD37H29 ZCKJ2 ZCKJ41 ZCKJ1 ZCKJ11H29 ZCKJ7H29 ZCKJD35H7 ZCKJ6H7 ZCKJ8 ZCKJD35 ZCKJ1H29 ZCKJ5H29 ZCKJ9H7 ZCKJ4H7 ZCKJ11H7 ZCKJ4H29 ZCKJD35H29 ZCKJ41H29 ZCKJD31H29 ZCKJD39H7 ZCKJD37 ZCKJ8H7 ZCKJ41H7 ZCKJ21H7 ZCKJ4 ZCKJ1H7 ZCKJ2H29 ZCKJ9
Beweging van bedieningskop	Lineair Rotator
Type operator	Schakelnok met rolletje terugverend metaal
Type benadering	Zijwaartse benadering, 1 richting

Complementaire kenmerken

Bediening schakelaar	Met 30° nok
Positieve opening	Met
Materiaal kop	Metaal

Omgeving

Omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Omgevingskenmerken	Standaard omgeving

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,200 cm
Package 1 Width	7,200 cm
Package 1 Length	9,400 cm
Package 1 Weight	194,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,889 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------