



Základní popis

Range	Asfora
Typ produktu nebo součásti	Tlačítko
Představení přístroje	Kompletní výrobek
Barevný odstín	Bílá
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii

Doplňky

Montáž zařízení	Zapuštěná
Počet klapek	1
Rozsah výkonu	2300 W
Jmenovitý proud	10 A při 250 V AC
Připojení – svorky	Zvedací svorky
Počet kabelů	2 kabel(y) 2,5 mm ²
Tuhost kabelu	Ohebný Pevný Lankový
Délka holého konce vodiče	13,0 mm
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren)
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál vodiče	Měď
Upevnění	Šrouby nebo rozpěrkami 51...70 mm
Výška	83 mm
Šířka	83 mm
Hloubka	43,0 mm
Přesah	15 mm
Hmotnost přístroje	0,0737 kg

Prostředí

Normy	IEC 60669-1
Certifikace výrobku	VDE
Značky kvality	CE UKR
Stupeň krytí IP	IP20
Provozní teplota	-5...40 °C

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------