


Fiche produit

Caractéristiques

03002

Prisma G - rail réglable - 47...114 mm sous plastron - 48 pas de 9 mm - 432mm



Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma G
Type de produit ou équipement	Rail
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Type de rail	Modulaire Réglable
Produit installé	TeSys: Fixe GV2L TeSys: Fixe GV2P TeSys: Fixe GV3 Compact: Fixe NG160 sans protection différentielle - contrôle: par maneton Compact: Fixe NG160 NA sans protection différentielle - contrôle: par maneton Compact: Fixe NG160 avec protection différentielle - contrôle: par maneton Compact: Fixe NSXm sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation Compact: Fixe NSXm avec protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
Description des pôles	9 3P: Fixe GV2L 9 3P: Fixe GV2P 7 3P: Fixe GV3 1 3P: Fixe NG160 1 4P: Fixe NG160 1 3P: Fixe NG160 NA 1 4P: Fixe NG160 NA 1 3P ou 4P: Fixe NSXm vertical installation

Complémentaires

Installation description	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm
Nombre de modules verticaux	3 module(s): GV2L, direct dans 600 mm largearmoire 3 module(s): GV2L, direct dans 600 mm largeCoffret 3 module(s): GV2P, direct dans 600 mm largearmoire 3 module(s): GV2P, direct dans 600 mm largeCoffret 5 module(s): GV3, direct dans 600 mm largearmoire 5 module(s): GV3, direct dans 600 mm largeCoffret 5 module(s): NG160 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire 5 module(s): NG160 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largeCoffret 5 module(s): NG160 NA sans protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire 5 module(s): NG160 NA sans protection differentielle , direct dans 600 mm largeCoffret 7 module(s): NSXm sans protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire 7 module(s): NSXm sans protection differentielle , direct dans 600 mm largeCoffret 7 module(s): NSXm sans protection differentielle , bloc de connexion dans 600 mm largearmoire 7 module(s): NSXm sans protection differentielle , bloc de connexion dans 600 mm largeCoffret 5 module(s): NG160 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire 5 module(s): NG160 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largeCoffret 7 module(s): NSXm avec protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire 7 module(s): NSXm avec protection differentielle , direct dans 600 mm largeCoffret 7 module(s): NSXm avec protection differentielle , bloc de connexion dans 600 mm largearmoire 7 module(s): NSXm avec protection differentielle , bloc de connexion dans 600 mm largeCoffret
Pas de 9 mm	48
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	58 mm
Largeur	467 mm
Profondeur	97 mm
Poids du produit	0,34 kg
Couleur	Naturel
Matériau	Métal

Environnement

Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	340 g
Hauteur de l'emballage 1	5,8 cm
Largeur de l'emballage 1	10,5 cm
Longueur de l'emballage 1	46,8 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	3,78 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	31 cm
Longueur de l'emballage 2	48,5 cm
Type d'emballage 3	P12

Nb produits dans l'emballage 3	300
Poids de l'emballage 3	113,4 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------