



Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Type de plastron	Découpe
Produit installé	ComPacT : fixe INS320 à 400 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe INS500...630 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe INV320 à 400 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe INV500...630 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation
Description des pôles	1 x3P: platine de montage support: INS320 à 400 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: INS320 à 400 horizontal installation 1 x3P: platine de montage support: INS500...630 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: INS500...630 horizontal installation 1 x3P: platine de montage support: INV320 à 400 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: INV320 à 400 horizontal installation 1 x3P: platine de montage support: INV500...630 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: INV500...630 horizontal installation
Position de montage	Horizontale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	5
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA
Matière	Acier
Finition de la surface	Lisse Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	250 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	0,92 kg

Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INS320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INS320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INS500...630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INS500...630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INV320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INV320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INV500...630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INV500...630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,000 cm
Largeur de l'emballage 1	26,500 cm
Longueur de l'emballage 1	57,000 cm
Poids de l'emballage 1	900,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	17,000 cm
Largeur de l'emballage 2	27,000 cm
Longueur de l'emballage 2	53,000 cm
Poids de l'emballage 2	9,300 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	90
Hauteur de l'emballage 3	42,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	84,060 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------