

Fiche produit

Caractéristiques

08124

Porte pleine 12 modules coffret



Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma G
Type de produit ou équipement	Porte
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G boîtier
Équipement fournis	Porte Poignée Serrure à clé (clé 405) Autre verrouillage et insert à commander séparément 2 charnière
Type de porte	Opaque
Degré de protection IP	IP43 avec porte, auvent et joint IP43 IP30 sans porte IP40 avec porte IP41 avec porte et auvent

Complémentaires

Description d'installation	Coffret - largeur 600 mm Coffret d'extension - largeur 600 mm
Sens d'ouverture de la porte	Réversible
Nombre de verrous	1
Angle d'ouverture de porte	130 °
Nombre de modules verticaux (50 mm)	12
Matière du coffret	Poignée :polyamide Plaque de finition :feuille d'acier traité
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	630 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	36 mm
Poids du produit	4,26 kg
Finition de la surface	Mat Lisse
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 conforming to EN/CEI 62262
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	63,0 cm
Longueur de l'emballage 1	67,0 cm
Poids de l'emballage 1	5,11 kg

Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	103,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	93,76 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------