


## Fiche produit

### Caractéristiques

# 08274

## Prisma - gaine d'extension Prisma G - IP30 - L= 300mm - 33 modules verticaux



### Principales

Gamme	Prisma
Type de produit ou équipement	Conduit
Conformité	Coffret posé au sol - largeur 850 mm
Fonction de l'appareil	Distribution électrique basse tension
Type de coffret	Coffret fonctionnel livré sous forme de kit
Description du coffret/ armoire	Gaine d'armoire - largeur 300 mm
Installation du coffret	En saillie
Informations complémentaires	Peut être juxtaposé
Type of front plate	Without to be ordered separately
Nombre de modules verticaux (50 mm)	33
Nombre de modules de 18 mm par rangée	10
Normes	IEC 61439-2 IEC 61439-1 IEC 62208

### Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V sur JdB principaux arrière se conformer à NF EN 61439-2
Fréquence du réseau	50/60 Hz
In courant assigné d'emploi	630 A à 40 °C se conformer à NF EN 61439-2
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	25 kA 1 s se conformer à NF EN 61439-2
[Ipk] courant assigné de crête admissible	53 kA se conformer à NF EN 61439-2
Classe d'isolation électrique	Class I
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Lisse
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	300 mm
Hauteur	1830 mm avec plinthe:
Profondeur	205 mm
Poids du produit	14,32 kg
Quantité du lot	Lot de 1

### Environnement

Degré de protection IP	IP43 avec porte, auvent et joint IP43 IP30 sans porte IP40 avec porte IP41 avec porte et auvent
Tenue aux chocs IK	IK07 without door conforming to EN/IEC 62262 IK08 with door
Robustesse mécanique	Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	14,320 kg
Hauteur de l'emballage 1	1,050 dm
Largeur de l'emballage 1	3,600 dm
Longueur de l'emballage 1	18,850 dm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------