


## Fiche produit

### Caractéristiques

# 19092

## Multi9 - Commande rotative frontale pour NG125 3P ou 4P - Poignée noire



### Principales

Gamme de produit	NG125
Type de produit ou équipement	Poignée rotative
Type d'accessoires / pièces séparées	Accessoires de contrôle
Couleur de poignée	Noire
Couleur du plastron de la commande	Noir
Style de montage de la commande rotative	Directe

### Complémentaires

Mode d'installation	Fixe
Emplacement de montage de poignée tournante	Façade

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,2 cm
Largeur de l'emballage 1	5,2 cm
Longueur de l'emballage 1	9 cm
Poids de l'emballage 1	91 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	8,7 cm
Largeur de l'emballage 2	9,5 cm
Longueur de l'emballage 2	26,8 cm
Poids de l'emballage 2	508 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	60
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	6,55 kg

### Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 <a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------