

# Fiche produit

## Caractéristiques

# 31298

## Compact INS/INV - Poignée noire de rechange ins inv2000 2500



### Principales

Gamme de produit	INV630b...2500 INS630b...2500
Type de produit ou équipement	Poignée
Type d'accessoires / pièces séparées	Pièces détachées
Couleur de poignée	Noire
Couleur du plastron de la commande	Noir
Style de montage de la commande rotative	Directe

### Complémentaires

Emplacement de montage de poignée tournante	Façade
---	--------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,000 cm
Largeur de l'emballage 1	9,700 cm
Longueur de l'emballage 1	49,000 cm
Poids de l'emballage 1	412,500 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,780 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------