

Fiche produit

Caractéristiques

33170

ComPacT NS - contacts de position embroché/débroché/test pour châssis



Principales

Nom de l'appareil	interrupteur de transport
Type de produit ou équipement	Contact auxiliaire
Application	Surveillance
Compatibilité de gamme	Masterpact MasterPacT NT Masterpact MasterPacT NW Masterpact MasterPacT NW DC ComPacT ComPacT NS630b...1600
Composition de contacts de signalisation	1 F/O

Complémentaires

Type de contacts auxiliaires	De base
Manœuvre des contacts auxiliaires	Position connectée Position test Position déconnecté
Mode d'installation	Extraire
[Ie] courant assigné d'emploi	AC-12 : 6 A à 690 V CA 50/60 Hz AC-12 : 8 A à 240 V CA 50/60 Hz AC-12 : 8 A à 380 V CA 50/60 Hz AC-12 : 8 A à 480 V CA 50/60 Hz DC-12 : 0,3 A à 250 V CC DC-12 : 0,8 A à 125 V CC DC-12 : 2,5 A à 24/48 V CC
Charge minimum	100 mA à 24 V
Type d'accessoire / élément séparé	Pièce détachée pour Masterpact NT Pièce détachée pour Masterpact NW Pièce détachée pour Masterpact NW DC Pièce détachée pour ComPacT NS630b...1600

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,0 cm
Largeur de l'emballage 1	5,0 cm
Longueur de l'emballage 1	5,0 cm
Poids de l'emballage 1	18,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	7,0 cm
Largeur de l'emballage 2	21,0 cm
Longueur de l'emballage 2	35,0 cm
Poids de l'emballage 2	1,8 kg
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	600
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm

Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	11,25 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------