


Fiche produit

Caractéristiques

33645

ComPacT NS - adaptateurs de raccordement pour cosses - 4P - pour NS630-1600



Principales

Type de produit ou équipement	Adaptateur cosse de raccordement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Compatibilité de gamme	ComPacT ComPacT INS ComPacT ComPacT INV Masterpact MasterPacT NT ComPacT ComPacT NS630b...1600
Type d'offre	C4
Description des pôles	4P
Quantité du lot	Lot de 4
Courant nominal (In)	1600 A

Complémentaires

Mode d'installation	Fixe Extraire
Emplacement du raccordement	Face arrière Face avant
Type d'accessoire / élément séparé	Pièce détachée pour ComPacT NS630b...1600

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,600 cm
Largeur de l'emballage 1	21,000 cm
Longueur de l'emballage 1	27,200 cm
Poids de l'emballage 1	5,576 kg
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	3
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	17,215 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	24
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	149,720 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------