


Fiche produit

Caractéristiques

33669

ComPacT NS - déclencheur voltmétrique MN - 48Vca - fixe - pour NS630-3200



Principales

Gamme	ComPacT
Gamme de produit	ComPacT NS630b...1600 nouvelle génération ComPacT NS1600b...3200 nouvelle génération
Nom de l'appareil	MN
Type de produit ou équipement	Tension de déclenchement
Application	Contrôle
Type de déclencheur voltmétrique	Bobine d'ouverture Déclencheur d'ouverture MN à manque de tension
Type de commande	Standard
[Uc] tension circuit de commande	48 V CA 50/60 Hz 48...60 V cc
Mode de montage du disjoncteur	Fixe
Compatibilité de gamme	ComPacT ComPacT NS630b...1600 ComPacT ComPacT NS1600b...3200

Complémentaires

Seuil de fonctionnement	0,35 à 0,7 x Un ouverture 0,85 x Un fermeture
Temps de réponse	90 ms +/- 5 % pour ComPacT NS630b...1600 90 ms +/- 5 % pour ComPacT NS1600b...3200 40 ms +/- 5 % pour Masterpact NT 90 ms +/- 5 % pour Masterpact NW
Puissance au maintien	4,5 VA
Type d'accessoire / élément séparé	Pièce détachée pour Masterpact NT Pièce détachée pour Masterpact NW Pièce détachée pour ComPacT NS630b...1600 nouvelle génération Pièce détachée pour ComPacT NS1600b...3200 nouvelle génération

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,4 cm
Largeur de l'emballage 1	6,2 cm
Longueur de l'emballage 1	8,3 cm
Poids de l'emballage 1	151,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	9,0 cm
Largeur de l'emballage 2	13,2 cm
Longueur de l'emballage 2	18,5 cm
Poids de l'emballage 2	1,554 kg
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	60
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm

Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	9,747 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------