

Fiche produit

Caractéristiques

33683

ComPacT - relais temporisé réglable - déclencheur voltmétrique MN -380-480Vca/cc



Principales

Nom de l'appareil	unité de délai MN
Type de produit ou équipement	Relais temporisé
Application	Contrôle
Compatibilité de gamme	Masterpact MasterPacT NT Masterpact MasterPacT NW ComPacT ComPacT NS630b...1600 ComPacT ComPacT NS1600b...3200 Masterpact MasterPacT NW UL 489 Masterpact MasterPacT NT UL 489 Masterpact MasterPacT NW DC
Type de déclencheur voltmétrique	Déclencheur d'ouverture MN à manque de tension
[Uc] tension circuit de commande	380...480 V CA 50/60 Hz 380...480 V cc

Complémentaires

Durée de l'impulsion	200 ms
Plage de temporisation	0,5...3 s
Réglage du seuil en tension	0,35...0,7 Un ouvert 0,85 Un fermé
Puissance au maintien	4,5 VA
Courant démarrage alimentation	200 VA
Mode d'installation	Montage externe
Temps de réponse	0,5 s 1 s 1,5 s 3 s
Type d'accessoire / élément séparé	Pièce détachée pour ComPacT NS630b...1600 Pièce détachée pour ComPacT NS1600b...3200

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,5 cm
Largeur de l'emballage 1	8,0 cm
Longueur de l'emballage 1	9,0 cm
Poids de l'emballage 1	179,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	3,66 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------