

Fiche produit

Caractéristiques

33703

ComPacT NS - module COM Eco-Modbus - fixe - manuel - pour NS630-1600



Principales

Gamme de produit	ComPacT NS630b...1600
Nom de l'appareil	Eco Modbus COM
Type de produit ou équipement	Module de communication
Compatibilité de gamme	ComPacT ComPacT NS630b...1600

Complémentaires

Type de réseau de communication	Eco Modbus
Mode d'installation	Fixe
Type de commande	Manuel
Localisation sur l'appareil	Derrière unité de commande
[Us] tension d'alimentation	24 V CC
Courant d'alimentation maximum	0,03 A
Hauteur	90 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	58 mm

Environnement

Degré de protection IP	IP40
------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	7,6 cm
Longueur de l'emballage 1	9,3 cm
Poids de l'emballage 1	1,056 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------