

## Fiche produit

### Caractéristiques

# 33753

## ComPacT-MasterPacT - contact OF de position débroschée CD pour châssis



### Principales

Nom de l'appareil	contact de position déconnecté
Type de produit ou équipement	Contact auxiliaire
Application	Surveillance
Compatibilité de gamme	Masterpact MasterPacT NT Masterpact MasterPacT NW Masterpact MasterPacT NW DC ComPacT ComPacT NS630b...1600
Composition de contacts de signalisation	1 F/O

### Complémentaires

Type de contacts auxiliaires	De base
Manœuvre des contacts auxiliaires	Position déconnecté
Mode d'installation	Extraire
[le] courant assigné d'emploi	AC-12 : 6 A à 690 V CA 50/60 Hz AC-12 : 8 A à 240 V CA 50/60 Hz AC-12 : 8 A à 380 V CA 50/60 Hz AC-12 : 8 A à 480 V CA 50/60 Hz DC-12 : 0,8 A à 125 V CC DC-12 : 2,5 A à 24/48 V CC DC-12 : 0,3 A à 150 V CC
Charge minimum	100 mA à 24 V

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,000 cm
Largeur de l'emballage 1	5,000 cm
Longueur de l'emballage 1	6,000 cm
Poids de l'emballage 1	19,800 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,190 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	1600
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	50,080 kg

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------