


Fiche produit

Caractéristiques

33804

ComPacT NS - contact auxiliaire OF bas niveau - débro - manuel - pr NS630-3200



Principales

Type de produit ou équipement	Contact auxiliaire
Nom de l'appareil	OF
Application	Surveillance de l'état du disjoncteur
Compatibilité de gamme	ComPacT ComPacT NS630b... 1600
Composition de contacts de signalisation	1 F/O

Complémentaires

Signalisation locale	Pourouvert/fermé indication ON/OFF
Type de contacts auxiliaires	Faible niveau
Mode d'installation	Encliquetable
[I _{th}] courant thermique conventionnel	5 A
Pouvoir de coupure (A)	AC-12: 5 A at 24 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A at 48 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A at 110 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A at 220/240 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A at 380/440 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A at 480 V CA 50/60 Hz AC-15: 3 A at 24 V CA 50/60 Hz AC-15: 3 A at 48 V CA 50/60 Hz AC-15: 2,5 A at 110 V CA 50/60 Hz AC-15: 2 A at 220/240 V CA 50/60 Hz AC-15: 1,5 A at 380/440 V CA 50/60 Hz AC-15: 1 A at 480 V CA 50/60 Hz DC-12: 5 A at 24 V CC 50/60 Hz DC-12: 2,5 A at 48 V CC 50/60 Hz DC-12: 0,6 A at 110 V CC DC-12: 0,3 A at 250 V CC DC-14: 1 A at 24 V CC DC-14: 0,2 A at 48 V CC DC-14: 0,05 A at 110 V CC DC-14: 0,03 A at 250 V CC
Charge minimum	1 mA à 4 V CC
Type d'accessoire / élément séparé	Pièce détachée pour ComPacT NS630b... 1600

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,0 cm
Largeur de l'emballage 1	5,0 cm
Longueur de l'emballage 1	15,0 cm
Poids de l'emballage 1	88,0 g

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------