

Fiche produit Caractéristiques

33813

ComPacT NS - déclencheur voltmétrique MX - 200-250Vca/cc - débroch - NS630-3200





Principales

Gamme	MasterPacT
Gamme de produit	Masterpact NT ComPacT NS630b1600 nouvelle génération
Nom de l'appareil	MX
Type de produit ou équipement	Tension de déclenchement
Application	Contrôle
Type de déclencheur voltmétrique	Bobine d'ouverture Déclencheur de tension instantané
Type de commande	Standard
[Uc] tension circuit de commande	200250 V CA 50/60 Hz 200250 V cc
Mode de montage du disjoncteur	Extraire
Compatibilité de gamme	Masterpact MasterPacT NT ComPacT ComPacT NS630b1600

Complémentaires

Seuil de fonctionnement	0,7 à 1,1 x Un ouverture	
Temps de réponse	50 ms +/- 10 % pour Masterpact NT 50 ms +/- 10 % pour ComPacT NS630b1600	
Puissance au maintien	4,5 VA	

Emballage

Lilibaliage	
Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,000 cm
Largeur de l'emballage 1	6,000 cm
Longueur de l'emballage 1	8,500 cm
Poids de l'emballage 1	180,300 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,003 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	320
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	76,096 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	d Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	☑ Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------