


Fiche produit

Caractéristiques

33819

ComPacT NS - déclencheur voltmétrique MN - 24Vca - débro - pour NS630-3200



Principales

Gamme	MasterPacT
Gamme de produit	Masterpact NT Masterpact NT NAVY ComPacT NS630b...1600 nouvelle génération
Nom de l'appareil	MN
Type de produit ou équipement	Tension de déclenchement
Application	Contrôle
Type de déclencheur voltmétrique	Bobine d'ouverture Déclencheur d'ouverture MN à manque de tension
Type de commande	Standard
[Uc] tension circuit de commande	24 V CA 50/60 Hz 24...30 V cc
Mode de montage du disjoncteur	Extraire
Compatibilité de gamme	Masterpact MasterPacT NT ComPacT ComPacT NS630b...1600

Complémentaires

Seuil de fonctionnement	0,35 à 0,7 x Un ouverture 0,85 x Un fermeture
Temps de réponse	40 ms +/- 5 % pour Masterpact NT 90 ms +/- 5 % pour ComPacT NS630b...1600
Puissance au maintien	4,5 VA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	6,0 cm
Longueur de l'emballage 1	8,2 cm
Poids de l'emballage 1	177,0 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
