

Fiche produit

Caractéristiques

33879

ComPact NS - commande rotative prolongée pour NS630-1600A - poignée rouge jaune



Principales

Gamme de produit	ComPacT NS630b...1600
Type de produit ou équipement	Poignée rotative
Type d'accessoires / pièces séparées	Accessoires de contrôle
Couleur de poignée	Rouge
Couleur du plastron de la commande	Jaune
Style de montage de la commande rotative	Prolongé

Complémentaires

Cadenassage de la commande rotative	Cadenas sur position OFF
Emplacement de montage de poignée tournante	Façade
Compatibilité de gamme	ComPacT ComPacT NS630b...1600

Environnement

Degré de protection (IP)	IP55
--------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	12,500 cm
Largeur de l'emballage 1	21,500 cm
Longueur de l'emballage 1	43,500 cm
Poids de l'emballage 1	2,374 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	3
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	7,772 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	12
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	43,088 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------