

Fiche produit

Caractéristiques

50159

Vigilohm - platine impedance de limitation ZX



Principales

Gamme	Vigilohm
Nom de l'appareil	ZX
Type de produit ou équipement	Limitation d'impédance
Compatibilité de gamme	Vigilohm

Complémentaires

Tension du réseau	0...500 V - CA à 2,5 Hz (1 MOhm) 0...500 V - CA à 50 Hz (1500 Ohm)
Poids du produit	3,5 kg
Largeur	380 mm
Hauteur	190 mm
Profondeur	200 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	22,000 cm
Largeur de l'emballage 1	21,000 cm
Longueur de l'emballage 1	40,000 cm
Poids de l'emballage 1	5,684 kg
Type d'emballage 2	S06
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	73,000 cm
Largeur de l'emballage 2	60,000 cm
Longueur de l'emballage 2	80,000 cm
Poids de l'emballage 2	34,000 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine

Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
