

## Fiche produit

### Caractéristiques

# 50172

## VigiloHm - auxiliaire Cartouche Cardew - type 660V



### Principales

Gamme	VigiloHm
Nom de l'appareil	Cardew C
Type de produit ou équipement	Limiteur de surtension
Compatibilité de gamme	VigiloHm

### Complémentaires

Tension nominale	660 V
Tension du réseau	660...1000 V - CA (neutre distribué) 380...660 V - CA (neutre non distribué)
[Ui] tension assignée d'isolement	1100...1600 V CA
Pouvoir de coupure	40 kA CA à 50 Hz pour 0,2&nbsp;s
Poids du produit	1 kg
Largeur	70 mm
Hauteur	160 mm
Profondeur	100 mm

### Environnement

Normes	NF C 15-100 NF C 63-150
Température ambiante de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-25...70 °C

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,9 cm
Largeur de l'emballage 1	11,7 cm
Longueur de l'emballage 1	17,0 cm
Poids de l'emballage 1	683,0 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	16,942 kg

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 <a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------