

## Fiche produit

### Caractéristiques

# 50281

## Vigilohm - générateur de signal de recherche XGR alimentation - 115-127Vca



### Principales

Gamme de produit	Vigilohm
Nom de l'appareil	XGR
Type de produit ou équipement	Générateur de signal de localisation
Schéma de liaison à la terre	IT

### Complémentaires

Type d'installation à surveiller	500 V - CC (entre pôles) 0...760 V - CA à 45...400 Hz (appareil connecté au neutre) 0...440 V - CA à 45...400 Hz (appareil connecté à la phase)
Tension d'alimentation auxiliaire	115/127 V - CA à 50/60 Hz
Fréquence de sortie	2,5 Hz
Puissance consommée en VA maximale	15 VA
Courant de mesure	2,5 mA
Impédance interne	40 kOhm
Matière	Plastique
Poids du produit	0,85 kg
Hauteur	59 mm
Largeur	108 mm
Profondeur	189 mm

### Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------