

Fiche produit

Caractéristiques

81192

Mureva - socle de prise industrielle - 125 A - 3P
+N+T - 200..250V CA - IP 67



Principales

Gamme	PratiKa
Type de produit ou équipement	Prise
Nom de l'appareil	prise PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Description des pôles	3P+N+T
Type de réseau	CA
Norme de prise	Industriel

Complémentaires

Mode d'installation	Mural
Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Incliné
Courant nominal (In)	125 A
Tension assignée de service (Us)	200...250 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre	9 h
Matière de fiche, prise	Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matière des contacts	Broches : acier inoxydable Manchons : laiton plaqué nickel Ressorts : acier inoxydable
Raccordement	Vis imperdables, complètement desserrée
Section de câble	16...70 mm ²
Entrée de câble	Presse-étoupe
Type de filetage	Pg 48
Poids du produit	2,4 kg
Dimension de base	114 x 224 mm
Hauteur	340 mm
Largeur	114 mm
Profondeur	213 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code couleur tension	Bleu

Environnement

Normes	EN 60309-2 EN 60309-1
Degré de protection IP	IP67 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conforming to EN 62262
Tenue au feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Humidité relative	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
Température de fonctionnement	35 °C (86400 s)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	21,3 cm
Largeur de l'emballage 1	11,4 cm
Longueur de l'emballage 1	34,0 cm
Poids de l'emballage 1	2,275 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------