

# Fiche produit

## Caractéristiques

# 81482

## PratiKa - prise mobile industrielle - 63 A - 3P+T - 380..415 V CA- IP67



### Principales

Gamme	PratiKa
Type de produit ou équipement	Fiche banane femelle
Nom de l'appareil	Prise PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Description des pôles	3P+T
Type de réseau	CA
Standard de prise	Industriel

### Complémentaires

Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Droit
Courant nominal (In)	63 A
Tension assignée de service (Us)	380...415 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre	6 h
Matière de fiche, prise	Housing: self-extinguishing engineering polymer
Matériau des contacts	Pins: stainless steel Sleeves: nickel plated brass Springs: stainless steel
Raccordement	Vis imperdables
Section de câble	6...25 mm <sup>2</sup>
Diamètre extérieur du câble	17...31 mm
Entrée de câble	Presse-étoupe
Type de filetage	Pg 36
Poids du produit	0,742 kg
Hauteur	110 mm
Largeur	110 mm
Profondeur	265 mm
Couleur	Grey (RAL 7035)
Code couleur tension	Rouge

### Environnement

Normes	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Degré de protection IP	IP67 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conforming to EN 62262
Tenue au feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Humidité relative	50 % at 40 °C 70 % at 30 °C 90 % at 20 °C
Température de fonctionnement	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	752 g
Hauteur de l'emballage 1	10,9 cm
Largeur de l'emballage 1	10,9 cm
Longueur de l'emballage 1	26,5 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	8,007 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------