

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ACW21M129012

OsiSense ACW - pressostat - 7,6bar - écart réglable 2 seuils - 2OF



### Principales

Gamme de produits	OsiSense XM
Nom du pressostat	ACW
Capteur de pression	Détecteur de pression électromécanique
Application spécifique du produit	Pour régulation entre 2 seuils
Type d'écart	Différentiel réglable
Description des contacts	2 "O/F" simultané, à action brusque
Entrée de câble	1 entrée fileté pour presse-étoupe Pg 13,5, diamètre extérieur du câble: 9...13 mm se conformer à NF C 68-300
Type de raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228
Matière en contact avec le fluide	Bronze phosphoreux
Taille de capteur de pression	7,6 bar
Plage réglage d'un paramètre inférieur	0,07...7,6 bar
Plage réglage d'un paramètre supérieur	0,97...10,4 bar
Actionneur pression	Soufflets
Type de circuit électrique	Télécommande

### Complémentaires

Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 1...2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Fluide contrôlé	Air (-73...125 °C) Huile hydraulique (-73...125 °C) Fluide non-corrosif (-73...125 °C)
Protection contre les courts-circuits	10 A cartouche fusible, type gG
Matière du coffret	Alliage de zinc
Minimum différentiel possible à faible réglage	0,9 bar
Minimum différentiel possible à fort réglage	0,9 bar
Écart maxi réalisable en bas de plage	2,8 bar
Écart maxi réalisable en haut de plage	2,8 bar
Surpression admissible par cycle	17 bar
Endurance mécanique	1000000 cycle
Réglage	Externe
Affichage local	Sans
Description des bornes ISO n°1	(1-2)NC (3-4)NO
Largeur	88 mm
Hauteur	167 mm
Profondeur	68 mm
Poids du produit	1,55 kg


## Environnement

Traitement de protection	TC
Normes	EN/IEC 60947-5-1 CE
Certifications du produit	Reconnu UL CSA EAC
Degré de protection IP	IP65 se conformer à EN/IEC 60529
Température ambiante de fonctionnement	-56...85 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,546 kg
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	10 cm
Longueur de l'emballage 1	20,5 cm

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 <a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------