

Fiche produit

Caractéristiques

DZ5CA002

Linery DZ5 - embout de câble porte étiquette - moyen - 0,25mm² - jaune - NF



Principales

Gamme de produits	Linery
Type de produit ou équipement	Terminaison du câble
Taille d'embout	Moyen
Normes	NF C 63-023
Type d'emballage	Cordon de sachets
Quantité du lot	10 jeux de 100
Section de câble	0,25 mm ²

Complémentaires

Type d'embout	Conducteur simple
Informations complémentaires	Avec support marquage intégré
Couleur	Jaune
Matériau de la collerette	Plastique sans halogène
Matériau des tubes	Cuivre se conformer à ISO 1337
Nombre de câbles	1
Jauge AWG	AWG 26
Dimension de la lunette d'encadrement	Ø 2,3 mm
Diamètre du tube	1,1 mm
Longueur	12 mm
Longueur du tube	8 mm
Profondeur hors tout CAO	30 mm
Poids du produit	0,14 kg



Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-20...105 °C
--	--------------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,131 g
Hauteur de l'emballage 1	1,000 dm
Largeur de l'emballage 1	0,400 dm
Longueur de l'emballage 1	1,300 dm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------