

# Fiche produit

## Caractéristiques

# GB2G210

## TeSys GB2 - Jdb 10 bip +connect +embo



### Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	GB2
Type de produit ou équipement	Jeu de barres
Description des pôles	2P
Emplacement de montage	Sur la borne
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Accessoires associés	20 GB2CB 10 GB2DB 20 GB2CS

### Complémentaires

Tension assignée de service (Us)	415 V
Nombre d'appareils	10
Type de connecteur	Broche
Longueur	360 mm
Poids du produit	0,1 kg

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7 cm
Largeur de l'emballage 1	37 cm
Longueur de l'emballage 1	2,5 cm
Poids de l'emballage 1	217 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	4,705 kg

### Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 <a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

---