

Fiche produit

Caractéristiques

GK1AP05

TeSys GK1 - commande rotative latérale droite
- pour 50A 3P/4P - poignée noire



Principales

Gamme de produit	Harmony XB4R
Nom de l'appareil	GK1A
Type de produit ou équipement	Poignée rotative
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de contrôle
Couleur de poignée	Noire
Style de montage de la commande rotative	Prolongé

Complémentaires

Emplacement de montage	Côté droit
Cadenassage de la commande rotative	3 cadenas
Emplacement de montage de poignée tournante	Latéral

Environnement

Poids du produit	0,18 kg
Accessoires associés	GK1 50 A

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,000 cm
Largeur de l'emballage 1	13,000 cm
Longueur de l'emballage 1	13,000 cm
Poids de l'emballage 1	177,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	5,568 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	480
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	100,740 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------