

Fiche produit

Caractéristiques

GS1AV2

TeSys GS - kit d'inter-verrouillage pour couvercle de fusible - 3P - 100A à 160A



Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	GS1AV
Type de produit ou équipement	Kit d'inter-verrouillage pour couvercle de fusible
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de fermeture

Complémentaires

Accessoires associés	GS
Description des pôles	4P 3P
Courant nominal interrupteur	125 A 160 A 100 A
Calibre des fusibles	DIN NFC
Taille du fusible	22 x 58 mm 00
Poids du produit	0,01 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	4,0 cm
Longueur de l'emballage 1	12,2 cm
Poids de l'emballage 1	32,0 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	15,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	724,0 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------