

Fiche produit

Caractéristiques

NSYSFEB

Spacial SF/SM - 1 jeu de 4 anneaux levage
pour cellule SF - M12 - Charge 340kg



Présentation

Lead time Généralement expédié sous 4 semaines



Principales

Surface	Spacial
Catégorie	Accessoire de levage
Type de produit ou équipement	Anneau de levage
Application	Polyvalent
Emplacement de montage	Partie supérieure de l'enveloppe
Support de montage	Directement dans l'axe des montants
Compatibilité de gamme	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SFHD Spacial Spacial SFM
Composition de l'appareil	4 anneau
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Matière	Acier moulé
Finition de la surface	Galvanisé
Mode de fixation	Vissé
Charge permanente admissible	340 kg pour 1 boulon à oeil sens vertical
Hauteur	62,5 mm
Largeur	55 mm
Profondeur	24 mm
Diamètre	29 mm
Filetage ISO	M12

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,000 cm
Largeur de l'emballage 1	10,000 cm
Longueur de l'emballage 1	10,500 cm
Poids de l'emballage 1	771,000 g
Type d'emballage 2	S03

Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	18,924 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	192
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	163,392 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------