

Fiche produit

Caractéristiques

ZBZ32

Harmony - porte étiquette plate 30x40 - pour étiquette 8x27



Principales

| | |
|--|------------------------|
| Type de produit ou équipement | Porte-étiquette |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de marquage |

Complémentaires

| | |
|--|---|
| Matière | Plastique |
| Composition de l'appareil | Porte-étiquette |
| Destination d'accessoire / de pièce détachée | Unités de commande et signalisation Ø 22 mm Pour tête standard |
| Couleur | Gris foncé |
| Compatibilité de gamme | Harmony XB5 Harmony XB4 |
| Dimension du porte étiquette | 30 x 40 mm |
| Vente par quantité indivisible | 10 |
| Poids du produit | 0,002 kg |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 0,3 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 3,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 4,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 2,0 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 1,5 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 4,5 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 6,5 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 20,0 g |
| Type d'emballage 3 | S02 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 1200 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 15,0 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 2,4 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|