# Fiche produit
## Caractéristiques

# ZCKE05
## ZCKE - tête inter posi - rotative sans levier 1s/2s prog -25/+70°C

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Principales

| | |
|---|---|
| Gamme de produit | Fins de course Telemecanique XC Standard |
| Nom de gamme | Format standard |
| Type de produit ou équipement | Tête d'interrupteur de position |
| Nom de l'appareil | ZCKE |
| Type de tête | Tête rotative |
| Accessoires associés | XCKJ |
| Levier à associer | ZCKY91<br>ZCKY52<br>ZCKY53<br>ZCKY11<br>ZCKY13<br>ZCKY43<br>ZCKY51<br>ZCKY14<br>ZCKY81<br>ZCKY41<br>ZCKY59 |
| Corps à associer | ZCKJD37H7<br>ZCKJ5H29<br>ZCKJ8H7<br>ZCKJ1H29<br>ZCKJ8<br>ZCKJ7<br>ZCKJ41<br>ZCKJ6H29<br>ZCKJ11H29<br>ZCKJ41H29<br>ZCKJ11H7<br>ZCKJD35H7<br>ZCKJD31H7<br>ZCKJ9H29<br>ZCKJD31H29<br>ZCKJ21<br>ZCKJD39H7<br>ZCKJ9H7<br>ZCKJ4H29<br>ZCKJD35H29<br>ZCKJ6<br>ZCKJ11<br>ZCKJ5<br>ZCKJ7H29<br>ZCKJ1H7<br>ZCKJ7H7<br>ZCKJ9<br>ZCKJ8H29<br>ZCKJ6H7<br>ZCKJ4104H29<br>ZCKJD31<br>ZCKJ4104H7<br>ZCKJ5H7<br>ZCKJ2H7<br>ZCKJ404H29<br>ZCKJD37H29<br>ZCKJ4<br>ZCKJ21H7<br>ZCKJ1<br>ZCKJ2H29<br>ZCKJD39H29<br>ZCKJD37<br>ZCKJ2<br>ZCKJD35<br>ZCKJ41H7<br>ZCKJ404<br>ZCKJD39<br>ZCKJ4104<br>ZCKJ21H29<br>ZCKJ4H7<br>ZCKJ404H7 |
| Mouvement tête de commande | Tournant |

| | |
|---|---|
| Type d'unité de commande | Sans levier rappel de ressort |
| Type d'approche | Approche latérale, 1 ou 2 sens programmables |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| Mouvement d'attaque | De gauche et/ou droite<br>CW et/ou CCW |
| Ouverture positive | Avec |
| Matière de la tête | Métal |

## Environnement

| | |
|---|---|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25…70 °C |
| Température ambiante de stockage | -40…70 °C |
| Caractéristique d'environnement | Standard |

## Emballage

| | |
|---|---|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,200 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 4,600 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 8,700 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 168,000 g |
| Type d'emballage 2 | S01 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 27 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 15,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 4,794 kg |
| Type d'emballage 3 | P06 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 864 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 75,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 60,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 80,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 160,852 kg |

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 mois |