



Osnovno

Serija proizvoda	Acti 9
Ponuda	Acti 9
Naziv proizvoda	Acti 9 iCMV
Vrsta proizvoda ili dijela	Izborna preklopka
Skraćeno ime uređaja	iCMV
Namjena uređaja	Voltmetarska preklopka
[Ue] radni nazivni napon	< 440 V AC 50/60 Hz

Dodatno

[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka	10 A
[Ie] nazivna pogonska struja	10 A
Tip upravljanja	Okretna ručica 7
Označavanje	L3L1 - L2L3 - L1L2 - 0 - L1N - L2N - L3N
Način montiranja	Montiranje na DIN nosač
Pomoć za montažu	DIN nosač
9 mm vrhovi	4
Visina	60 mm
Širina	36 mm
Dubina	75 mm
Mehanička izdržljivost	2000000 ciklus/a
Električna izdržljivost	1000000 ciklus/a
Priključci - stezaljke	Stezaljke sa vijčanim kratkospojnicima - <= 1.5 mm²

Okolina

Standardi	IEC 60947-3
IP stupanj zaštite	IP66 Sprijeda: IP20 Stezaljke:
Okolišna temperatura zraka pri radu	-20...55 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-25...80 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	4,000 cm
Paket 1 Širina	7,500 cm
Paket 1 Dužina	8,000 cm
Paket 1 Težina	76,000 g
Mjerna jedinica Paketa 2	S03
Broj Jedinica u Paketu 2	80
Paket 2 Visina	30,000 cm
Paket 2 Širina	30,000 cm
Paket 2 Dužina	40,000 cm
Paket 2 Težina	6,636 kg

Održivost ponude

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, bez SVHC	Da
Direktiva EU RoHS	Sukladno Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Propis RoHS za Kinu	Izjava RoHS Za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću	Da
WEEE	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------