



Osnovno

Ponuda	Asfora
Vrsta proizvoda ili dijela	Utičnica za zvučnike
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
Nijansa boje	Bijela
Tip pakiranja	Horizontalno pakiranje

Dodatno

Montaža uređaja	U istoj ravnini
Priključci	Bezvijčane stezaljke
Broj kabela	4kabel(i)
Krutost kabela	Krut
Materijal	ABS: Okvir pokrova ABS: Osnovna ploča
Završna obrada	Sjajni
Materijal vodiča	Bakar
Način učvršćivanja	Kukice 51...80 mm
Visina	83 mm
Širina	83 mm
Dubina	43 mm
Dubina strženja	17 mm
Neto masa proizvoda	0,067 kg

Okolina

Oznake kvalitete	CE
IP stupanj zaštite	IP20

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	4,000 cm
Paket 1 Širina	8,500 cm
Paket 1 Dužina	8,500 cm
Paket 1 Težina	68,800 g
Mjerna jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica u Paketu 2	10
Paket 2 Visina	9,500 cm
Paket 2 Širina	18,500 cm
Paket 2 Dužina	27,500 cm
Paket 2 Težina	767,000 g
Mjerna jedinica Paketa 3	S04
Broj Jedinica u Paketu 3	120

Paket 3 Visina	30,000 cm
Paket 3 Širina	40,000 cm
Paket 3 Dužina	60,000 cm
Paket 3 Težina	9,846 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACh	 Izjava REACh
Direktiva EU RoHS	Sukladno s izuzećima
Propis RoHS za Kinu	 Izjava RoHS Za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću	 Da
Izjava o očuvanju okoliša	 Ekološki Profil Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
WEEE	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------