



Osnovno

Seriya proizvoda	Asfora
Ponuda	Asfora
Vrsta proizvoda ili dijela	Okvir pokrova
Broj elemenata	4 sklopke
Smjer instalacije	Vodoravno
Tip pakiranja	Horizontalno pakiranje
Nijansa boje	Bijela
Materijal	ABS
Visina	83 mm

Dodatno

Završna obrada	Sjajni
IP stupanj zaštite	IP20
Širina	296 mm
Dubina	9 mm
Dubina strženja	9 mm
Neto masa proizvoda	0,036 kg

Broj pakiranih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	1,000 cm
Paket 1 Širina	8,000 cm
Paket 1 Dužina	30,000 cm
Paket 1 Težina	38,000 g
Mjerna jedinica Paketa 2	S03
Broj Jedinica u Paketu 2	75
Paket 2 Visina	30,000 cm
Paket 2 Širina	30,000 cm
Paket 2 Dužina	40,000 cm
Paket 2 Težina	3,209 kg
Mjerna jedinica Paketa 3	P12
Broj Jedinica u Paketu 3	2400
Paket 3 Visina	130,000 cm
Paket 3 Širina	80,000 cm
Paket 3 Dužina	120,000 cm
Paket 3 Težina	114,688 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
Propis RoHS za Kinu	Izjava RoHS Za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću	Da

Izjava o očuvanju okoliša	 Ekološki Profil Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
Ugovorno jamstvo	
Jamstvo	18 months