



### Teknisk informasjon

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Serie                        | TeSys                |
| Produkt eller type komponent | Kontaktor spolen     |
| Kortnavn utstyr              | LX1D6                |
| Kontrollkretstype            | AC på 50 Hz          |
| Styrespenning                | 380 V AC 50 Hz       |
| Gjennomsnittlig motstand     | 381 Ohm på 20 °C     |
| Inductance of closed circuit | 22 H                 |
| Produktkompatibilitet        | LC1D95<br>LC1D80     |
| Mekanisk levetid             | 10 Mcycles           |
| Bruksområde                  | 3600 cyc/h på <60 °C |

### Komplementær

|                                |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spiral teknologi               | Uten innebygd suppressor modul                                                                                                                        |
| Styrekretsens spenningsgrenser | Drop-out: 0,3 - 0,6 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)<br>Operasjonell: 0,8 - 1,1 Uc at 50 Hz (at <55 °C)<br>Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc at 60 Hz (at <55 °C) |
| Starteffekt (VA)               | 200 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)                                                                                                                  |
| Hold-in strømforbruk i VA      | 20 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)                                                                                                                    |
| Varmeavgivelse                 | 6...10 W på 50/60 Hz                                                                                                                                  |

### Miljø

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Omgivelsestemperatur drift | -5...60 °C |
| Vekt                       | 0,28 kg    |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 6,0 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 8,7 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 12,6 cm  |
| Package 1 Weight         | 310,0 g  |
| Enhetstype pakke 2       | S02      |
| Antall enheter i pakke 2 | 16       |
| Pakke 2 Høyde            | 15,0 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 30,0 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 40,0 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 5,406 kg |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                      |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>      |
| REACH fri for SVHC         | Ja                                                                                                                     |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)                                                      |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a> |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                   |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| Produktets livssyklus      | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                    |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|