




Osnovno

Ponuda	Linergy
Naziv proizvoda	Linergy TR
Vrsta proizvoda ili dijela	Stezaljke
Skraćeno ime uređaja	TRV
Pribor / vrsta	Priključni pribor
Tip bloka stezaljke	Prolaz
Razina priključnice	1
Način montiranja	Montiranje na DIN nosač
Nazivni presjek	10 mm ²
Dužina	47,7 mm
Boja	Sivo
Količina po setu	Set od 50

Dodatno

Širina	10,2 mm
Visina	47,5 mm
Priključci - stezaljke	1 x Vijčana stezaljka gornji M4) 1 x Vijčana stezaljka s donje strane M4)
Broj priključaka	2
Spojna pozicija	Sa strane
Broj ulazna za mjerenje	2
Poprečni presjek kabela	0,2...10 Mm ² , Krut s tuljkom 0,2...10 Mm ² , Fleksibilni s tuljkom 0,5...16 Mm ² , Krut bez tuljka 0,5...16 mm ² , Fleksibilni bez tuljka
Okretni moment zatezanja	1,5...1,8 N.m
Dužina skidanja izolacije žice	10 mm
Tip alata	Veza:Odvijač Odspajanje:odvijač
[Ue] radni nazivni napon	1000 V EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 690 V ATEX Exe II Ex II 2 GD 600 V cURus
[In] nazivna struja	57 A EN/IEC 60947-7-1 65 A cURus 65 A CSA 54 A ATEX Exe II Ex II 2 GD
Materijal	Poliamid 6/6: izolirano kućište Legura bakra: priključak i vijek Legura bakra: zajednička veza Krom-nikl čelik: opruga
Dielektrični gubitci	0,01 pri 1 MHz IEC 60250 0,01 pri 1 MHz VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta	3,7 pri 1 MHz
Otpornost	10000 MΩ.M IEC 60093 10000 MΩ.m VDE 0303-T30
Otpor površine	1000 GΩ IEC 60093 1000 GΩ VDE 0303-T30
Otpor na deformacije kroz radni vijek	500 CTI (> 400 kB) IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
Usporavanje plamena	V0 0,8 mm UL 94

Neto masa proizvoda	18 g
Opseg kompatibilnosti	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Kompatibilnost proizvoda	Spacial ormari

Okolina

Certifikati proizvoda	IEC- Ex[RETURN]LR[RETURN]VDE[RETURN]EAC[RETURN]DNV[RETURN]GL[RETURN]cURus[RE
Dielektrična snaga	1000 V IEC 60243-1
Okolna temepratura zraka potrebna za rad	-40...130 °Cu skladu sIEC 60216-1 -40...130 °Cu skladu sVDE 0304-T21

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	1,000 cm
Paket 1 Širina	4,500 cm
Paket 1 Dužina	5,000 cm
Paket 1 Težina	16,800 g
Mjerna jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica u Paketu 2	50
Paket 2 Visina	5,000 cm
Paket 2 Širina	10,500 cm
Paket 2 Dužina	26,500 cm
Paket 2 Težina	885,000 g
Mjerna jedinica Paketa 3	S03
Broj Jedinica u Paketu 3	750
Paket 3 Visina	30,000 cm
Paket 3 Širina	30,000 cm
Paket 3 Dužina	40,000 cm
Paket 3 Težina	13,695 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU RoHS	Sukladno s izuzećima
Bez žive	Da
Propis RoHS za Kinu	 Izjava RoHS Za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću	 Da
Izjava o očuvanju okoliša	 Ekološki Profil Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
WEEE	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Halogeni elementi	Plastični dijelovi bez halogenih elemenata

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------