



## Fő jellemzők

Termékcsalád	Zelio Count
Termék vagy komponens típusa	Üsszesítő számláló
Kijelző típusa	LCD
Méret	24 x 48 mm
Megjelenítő digitek	8 számjegy - 4 mm magasságban
Maximum counting frequency	30 Hz 7500 Hz
Újrabeállítás	Tranzisztor Kézikönyv
Számláló kapacitása	0...9 999 999
Akkumulátor típusa	Lítium
Technológiai típusa	Elektronikus

## Kiegészítő jellemzők

Tartalék idő	7 év
Számláló üzemmód	Hozzáadás (bemeneti ellenállás 0,05 kOhm)
Bemeneti funkció	Számlálás
Bemenet típusa	Tranzisztor NPN $\leq 0,7$ V DC Tranzisztor PNP $\geq 5$ V DC Feszültségmentes kontaktus
Bemeneti feszültség	$\leq \pm 40$ V DC
Legkisebb impulzusszélesség	0,00007 s - 7500 Hz mérési frekvencia 0,015 s - 30 Hz mérési frekvencia
Szerelési mód	Szintbe szerelt
Szerelőtartó	Panel szerelése
Rögzítési mód	Szorítóval
Csatlakozás típusa	Csavaros kapocstömb
Betáplálás	Elem
Nettó súly	0,05 kg
CAD teljes szélesség	48 mm
CAD teljes magasság	24 mm
CAD teljes mélység	40 mm

## Környezet

Szabványok	EN/IEC 50082-2 EN 61010 EN/IEC 50081-2
IP védettség szint	IP54 megfelel EN/IEC 60529
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-10...50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete tároláskor	-20...60 °C
Rezgési ellenállás	1 gn ( $f= 10...150$ Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
Ütésállóság	10 gn esetén 18 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	II osztály megfelel IEC 60536

## Csomagolási egységek

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	40 g
1. csomag magassága	3 cm
1. csomag szélessége	5 cm
1. csomag hosszúsága	6,4 cm

## Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------