



Hoofdkenmerken

Gamma	Linergy
Productnaam	HK
Type product of component	Contactrail
Apparaattoepassing	Distributie
Aftakkingen (18 mm)	12
Lengte staaf	344 mm
Breedte kast/cel	600 mm
Type net	AC
Ie toegekende bedrijfstrom	160 A bij 35 °C
[Ue] nominale bedrijfsspanning	400 V (in- en uitpluggen zonder belasting, met voeding ingeschakeld) conform IEC 60439-1 480 V (in- en uitpluggen zonder belasting, met voeding ingeschakeld) conform CSA 480 V (in- en uitpluggen zonder belasting, met voeding ingeschakeld) conform UL 600 V (in- en uitpluggen, met voeding uitgeschakeld) conform CSA 600 V (in- en uitpluggen, met voeding uitgeschakeld) conform UL 690 V (in- en uitpluggen, met voeding uitgeschakeld) conform IEC 60439-1
Aantal geleiders	4

Complementaire kenmerken

Breedte staaf	45 mm
Breedte	81 mm
Diepte	82 mm
Netfrequentie	50/60 Hz
[Ui] nominale isolatiespanning	600 V conform CSA 600 V conform UL 690 V conform IEC 60439-1
Piekstroom	25 kA
I²t bij activering	10000000 A².s
Type bescherming	AM-zekeringen In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A GF-zekeringen In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A NS160H-stroomonderbreker In = 160 A, Isc = 36 kA, Ie = 160 A NS160H-stroomonderbreker In = 160 A, Isc = 70 kA, Ie = 160 A
Aansluitingen - klemmen	Connector 2,5...70 mm² flexibel met Connector 2,5...70 mm² stijpe
Aandraaimoment	10 N.m
Montagepositie	Verticaal montage zijstop AK5BT01 op montageplaten AK5PA gebruiken Horizontaal montage
Vlamvertraging	V0 conform UL 94
Nettogewicht	0,7 kg

Omgeving

Normen	IEC 60439
Productcertificeringen	CSA[RETURN]UL[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]DNV
IP-beschermingsgraad	IPxx B conform IEC 60529
Vuurbestendigheid	850 °C conform IEC 60695

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,000 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	52,500 cm
Package 1 Weight	977,000 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	42,310 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------