

Product data sheet

Characteristics

A9A26897

Contact Auxiliar Iof+Sd, 24V Dc With Ti24 Interface



Principal

Gama de produse	Acti 9
Tip produs sau componenta	OC and fault contact
Nume scurt al dispozitivului	iOF+SD 24
Aplicatie a dispozitivului	For Smartlink interface
Compozitie contacte de semnalizare	1 NO + 1 NC
[In] curent nominal	DC-12 2...100 mA at 24 V, c.c. +/- 20 %
Numar de pasi de 9mm pe rand	1

Suplimentar

[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V conformitate cu SR EN 60664-1
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	6 kV conformitate cu SR EN 60664-1
Semnalizare locala	Indicator mecanic
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	Partea inferioara da
Inaltime	88 mm
Latime	9 mm
Adancime	73,5 mm
Greutate neta	25 g
Culoare	Alb
Durabilitate electrica	20000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-4
Conexiuni - borne	Bornă cu arc Ti24 (sus) 2 cablu(ri) 0,5...1,5 mm ² - flexibil Bornă cu arc Ti24 (sus) 2 cablu(ri) 0,5...1,5 mm ² - rigid
Lungimea de dezizolare a cablului	10 mm

Mediu

Standarde	SR EN 60947-5-4 SR EN 60947-5-1
Etichete privind calitatea	CE
Grad de poluare	2 conformitate cu SR EN 60664-1
Categorie de supratensiune	III
Tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Umiditate relativa	93 % la 40 °C
Temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,2 cm
Latime prima forma de impachetare	8,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,2 cm
Greutate prima forma de impachetare	39,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	8,3 cm
Latime a doua forma de impachetare	9,8 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	550,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	5,987 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------