

Product data sheet

Characteristics

A9C18195

Modul Adaptare Tensiune Imdu 24-48V Ac sau Dc



Principal

Gama de produse	Acti9
Tip produs sau componenta	Voltage adaptor
Nume scurt al dispozitivului	iMDU

Suplimentar

Compatibilitate gama	Acti 9 (Acti9 RCA) Acti 9 (Acti9 Reflex iC60)
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	6 kV
Tensiune circuit de comanda	24...48 V c.a./c.c.
Mod de montare	Fix
Suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
Numar de pasi de 9mm pe rand	1
Inaltime	78 mm
Latime	9 mm
Adancime	74 mm
Greutate neta	53 g
Culoare	Alb
Terminal auxiliar de conectare	Terminal tunelsrigid 1,5 mm ² Terminal tunelsflexibil 1,5 mm ² Terminal tunelsflexibil cu pin 1,5 mm ²
Lungimea de dezizolare a cablului	6 mm
Cuplu de strangere	1 N.m
Cod compatibilitate	IMDU

Mediu

Grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529 IP40 în carcasa modulara clasa II) conformitate cu SR EN 60529
Tropicalizare	2
Umiditate relativa	95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare	-20...60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-40...80 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,0 cm
Latime prima forma de impachetare	7,9 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,2 cm
Greutate prima forma de impachetare	47,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	8,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	10,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	26,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare	627,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	48
Inaltime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	2,932 kg

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------