

Product data sheet

Characteristics

LA7D03E

Declansare Sau Resetare Electrica Automata
La7-D - Tesys D - 48 V C.C./A.C.



Principal

Gama	TeSys
Tip produs sau componenta	Declanșare electrică de la distanță
Nume scurt al dispozitivului	LA7D
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu electric
Compatibilitate produs	LR3D35.. LRD43.. LRD33.. LR3D43.. LRD15.. LR2D LR3D15.. LR3D33..
Tensiune circuit de comanda	48 V c.a. 50/60 Hz 48 V c.c.

Suplimentar

Putere maxima de intrare in VA	100 VA
Varf de putere in W	0...100 W
Greutate neta	0,09 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5 cm
Latime prima forma de impachetare	4,8 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,8 cm
Greutate prima forma de impachetare	105 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------