

Product data sheet

Characteristics

LC4D12AF7

Demaror Dol Pe Placa De Montare - Tesys
Lc4-D - 12 A - Bobina 110 V C.A.



Principal

Gama de produse	TeSys
Nume scurt al dispozitivului	LC4
Tip produs sau componenta	Demaror DOL
Putere motor kW	3 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz 7,5 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz 5,5 kW la 380...400 V c.a. 50/60 Hz 5,5 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz 5,5 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
Categorie de utilizare	AC-3
[Ue] tensiune nominala	110 V c.a. 50/60 Hz
[Ie] curent nominal	16 A

Suplimentar

Compozitie dispozitiv	Contactor Separator siguranta
Suport de montare	Placa
Latime	86 mm
Inaltime	173 mm
Adancime	98 mm
Greutate neta	0,87 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	18,5 cm
Latime prima forma de impachetare	11,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	19 cm
Greutate prima forma de impachetare	0,87 kg

Sustenabilitatea ofertei

Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deeurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deeurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------