

Product data sheet

Characteristics

LG7K09V714

Demaror Dol Capsulat - Tesys Lg7-K - 6 - 10 A
- Bobina 400 V C.A.



Principal

Gama	TeSys
Nume produs	TeSys LG
Nume scurt al dispozitivului	LG7K
Tip produs sau componenta	Demaror DOLincorporat
Aplicatie a dispozitivului	Siguranta
Categorie de utilizare	AC-3
Compozitie dispozitiv	Contactur Întreruptor
Putere motor kW	4 KW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz 4 KW la 440 V c.a. 50/60 Hz 1,5 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz
Gama de reglaj a protectiei termice	6...10 A
[Uc] control circuit voltage	400 V c.a. 50/60 Hz
Tip de control	Întreruptor cu revenire start alb I Întreruptor cu revenire stop negru O Mushroom head push-button emergency stop rosu

Suplimentar

Standarde	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
Certificari produs	UE[RETURN]UKCA
Numarul intrarii de cablu	4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 jos
Inaltime	165 mm
Adancime	177 mm
Greutate neta	1,45 kg
Latime	175 mm

Mediu

Material	Polycarbonat
Grad de protectie IK	IK07 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IP	IP55 conformitate cu SR EN 60529
Caracteristica de mediu	Mediu standard

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	21,600 cm
Latime prima forma de impachetare	23,400 cm
Lungime prima forma de impachetare	25,700 cm
Greutate prima forma de impachetare	1,746 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------