

Product data sheet

Characteristics

LT6CT1001

Transformator De Curent Tesys T Lt6Ct - 100/1
A - Precizie: Clasa 5P



Principal

Gama	TeSys
Nume scurt al dispozitivului	LT6CT
Tip produs sau componenta	Transformator de curent
Compatibilitate gama	TeSys (TeSys T) controler motor

Suplimentar

Raport transformator de curent	100/1
Clasa de precizie	Clasa 5P
Factor de limita de precizie	15
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	690 V
Diametru	35 mm
Sectiune cablu	300 mm ²
Inaltime	107 mm
Latime	95 mm
Adancime	25 mm
Greutate neta	0,55 kg

Mediu

Standarde	IEC 60185 BS 7626
Temperatura maxima ambientala de operare	50 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,1 cm
Latime prima forma de impachetare	12,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	10,6 cm
Greutate prima forma de impachetare	530,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	20
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	11,05 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deeurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deeurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------