

## Product data sheet

### Characteristics

# NSYAPLD88

Placa De Montare Izolanta Din Bachelita For  
Pld Enclosure W785, H720 X W676 Mm



### Principal

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Gama                                     | Thalassa                |
| Categorii accesorii /<br>piese de schimb | Accesorii pentru montaj |
| Tip produs sau<br>componenta             | Placa de montare        |
| Aplicatie a dispozitivului               | Multifuncțional         |
| Dimensiuni nominale<br>dulap             | -                       |
| Locul de montare                         | Fundul cofretului       |
| Descriere placa de<br>montare            | Izolator                |
| Compatibilitate gama                     | Thalassa (Thalassa PLD) |
| Cantitate pe set                         | Set de 1                |
| Material                                 | Bachelită               |
| Culoare                                  | Negru (RAL 9005)        |

### Suplimentar

|               |                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Mod de fixare | Cu surub - tipul surubului M6 - pe insertiile din spate locatie |
| Inaltime      | Nominal:720 Mm<br>Real:630 mm                                   |
| Latime        | Nominal 676 mm<br>Real 624 mm                                   |
| Grosime       | 5 mm                                                            |
| Greutate neta | 3,8 kg                                                          |

### Unitati de ambalare

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Unitate de masura pentru prima forma de<br>impachetare | PCE     |
| Numar unitati in prima forma de impachetare            | 1       |
| Inaltime prima forma de impachetare                    | 0,5 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                      | 67,6 cm |
| Lungime prima forma de impachetare                     | 73 cm   |
| Greutate prima forma de impachetare                    | 3,37 kg |

### Sustenabilitatea ofertei

|                                        |                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conform REACH fara SVHC                | Da                                                                                                              |
| Directiva RoHS UE                      | Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU<br>RoHS) <a href="#">Declaratia RoHS UE</a> |
| Fara mercur                            | Da                                                                                                              |
| Regulamentul RoHS China                | <a href="#">Declaratia RoHS China</a>                                                                           |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | <a href="#">Da</a>                                                                                              |

### Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|