

Product data sheet

Characteristics

NSYCRAFD

Accesoriu De Fixare Climasys Din Plastic +Din



Principal

Gama	ClimaSys
Categorie accesorii	Accesorii cablare
Tip produs sau componenta	Suport cablu
Aplicatie	Multifunctional
Nominal dimensions of the housing	-

Suplimentar

Locul de montare	Flat surface
Compatibilitate gama	Thalassa (Thalassa PLM) ClimaSys (ClimaSys CR) Spacial (Spacial CRN) Spacial (Spacial S3D) Spacial (Spacial S3CM) Thalassa (Thalassa PLS) Thalassa (Thalassa PLA)
Compozitie dispozitiv	5 bolt 5 sina DIN
Cantitate pe set	Set de 1
Material	Stud:Plastic Sina:otel
Mod de fixare	Adeziv stud Ø 3.6 mm holes sina DIN
Inaltime	43 mm
Latime	80 mm
Adancime	45 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	11 cm
Latime prima forma de impachetare	8 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	180 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)  Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------