

Product data sheet

Characteristics

NSYPLAZT7124

Cofret poliester, așez.sol PLAZT plintă deschisă + tavan vent. 750x1250x420 IP44

Principal

Gama	Thalassa
Nume produs	Thalassa PLA
Tipul incintei	Multifuncțional
Tip produs sau componenta	Cofretul adecvat
Versiune	PLAZT
Înălțime nominală	750 mm
Latime nominală	1250 mm
Adâncime nominală	420 mm
Montare dulap	Cu așezare pe podea
Compoziție dispozitiv	1 partea de sus 1 partea de jos 2 parte laterală 2 ușă 2 panou spate 1 acoperiș 1 plintă

Suplimentar

Tip corp	Părțile de sus și jos deschise, asamblate cu părțile laterale
Tip usa	Opac frontal
Numar de usi	2usa(usi)
Parte de deschidere usa	Dreapta și stânga (180 °)
Tip incuietore	2 puncte închidere manuală, bară dublă 5 mm
Accesibilitate pentru operare	Spate Sus Frontal Jos
Parti demontabile	Ușă cu balamale Panou spate cu element de fixare Acoperiș cu element de fixare
Material	Poliester armat cu fibre de sticlă
Culoare	Gri (RAL 7032)
Standarde	IEC 62208
Certificari produs	Veritas

Mediu

Grad de protecție IP	IP44 conformitate cu SR EN 60529 (cu plintă deschisă jos și acoperiș ventilat)
Grad de protecție IK	IK10 conformitate cu IEC 62262 (ușă plină)
Rezistența la foc	960 °C conformitate cu IEC 62208
Temperatura ambietala pentru depozitare	-35...90 °C

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------