

Product data sheet

Characteristics

PKE32M745

PratiKa wander plug - straight - 32 A - 3P + N + E - 480...500 V AC - IP67



Principal

Gama	PratiKa
Tip produs sau componenta	Wander plug
Nume scurt al dispozitivului	PratiKa plug
Plug, socket category	Low voltage
Descriere poli	3P + N + E
Tip retea electrica	C.a.
Standard priza	Industrial

Suplimentar

Forma fisa, priza, carcasa	Drept
[In] calibru	32 A
[Ue] tensiune nominala	480...500 V
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Ground lug clockwise position	7 h
Plug, socket material	Carcasa self-extinguishing engineering polymer
Materialul contactelor	Sleeves brass
Conexiuni - borne	Captive screws
Sectiune cablu	2,5...10 mm ²
Diametru exterior cablu	11,5...21 mm
Intrare cablu	Presetupa Fair lead
Tip filet	Pg 21
Greutate neta	0,25 kg
Inaltime	160 mm
Latime	102 mm
Adancime	102 mm
Culoare	Gri (RAL 7035)
Voltage colour	Black

Mediu

Standarde	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grad de protectie IP	IP67 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK08 conforming to EN 62262
Rezistenta la foc	850 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Umiditate relativa	50 % la 40 °C 70 % la 30 °C 90 % la 20 °C
Altitudine de functionare	2000 m
Temperatura ambientala de utilizare	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	9,0 cm
Latime prima forma de impachetare	10,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	429,0 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale