




Statut commercial: Arrêt de commercialisation



Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma G Prisma P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G boîtier Prisma Prisma P unité fonctionnelle Prisma Prisma Pack 250 boîtier
Type de plastron	Découpe Modulaire
Produit installé	TeSys : fixe GV2L TeSys : fixe GV2LE TeSys : fixe GV2ME TeSys : fixe GV2P TeSys : fixe GV2RTn Vigilohm : IM20 Vigilohm : IM20H Vigilohm : fixe IM9 Vigilohm : IM9 Vigilohm : fixe IM9-OL Vigilohm : IM9-OL Acti 9 : appareil de mesure Multi 9 : appareil de mesure Acti 9 : fixe dispositif modulaire <= 40 A Multi 9 : fixe dispositif modulaire <= 40 A Vigirex : RH10 Vigirex : RH197M Vigirex : RH21 Vigirex : RH99
Description des pôles	9 x3P: rail modulaire support: GV2L 9 x3P: rail modulaire support: GV2LE 9 x3P: rail modulaire support: GV2ME 9 x3P: rail modulaire support: GV2P 9 x3P: rail modulaire support: GV2RTn

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 555 mm Coffret Pack - largeur 600 mm
Pas de 9 mm	48
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Nombre de modules verticaux (50 mm)	3
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASEFA
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat Lisse
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	150 mm
Largeur	500 mm

Poids du produit	0,54 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	600 mm Prisma G armoire TeSys GV2L fixe 3P 9 direct 3 600 mm Prisma G coffret TeSys GV2L fixe 3P 9 direct 3 650 mm 400 mm Prisma P cellule TeSys GV2L fixe 3P 9 direct 3 600 mm Prisma G armoire TeSys GV2LE fixe 3P 9 direct 3 600 mm Prisma G coffret TeSys GV2LE fixe 3P 9 direct 3 650 mm 400 mm Prisma P cellule TeSys GV2LE fixe 3P 9 direct 3 600 mm Prisma G armoire TeSys GV2ME fixe 3P 9 direct 3 600 mm Prisma G coffret TeSys GV2ME fixe 3P 9 direct 3 650 mm 400 mm Prisma P cellule TeSys GV2ME fixe 3P 9 direct 3 600 mm Prisma G armoire TeSys GV2P fixe 3P 9 direct 3 600 mm Prisma G coffret TeSys GV2P fixe 3P 9 direct 3 650 mm 400 mm Prisma P cellule TeSys GV2P fixe 3P 9 direct 3 600 mm Prisma G armoire TeSys GV2RTn fixe 3P 9 direct 3 600 mm Prisma G coffret TeSys GV2RTn fixe 3P 9 direct 3 650 mm 400 mm Prisma P cellule TeSys GV2RTn fixe 3P 9 direct 3 600 mm Prisma G armoire Vigilohm 4 3 600 mm Prisma G coffret Vigilohm 4 3 600 mm Prisma G armoire Vigilohm fixe 6 3 600 mm Prisma G coffret Vigilohm fixe 6 3 650 mm 400 mm Prisma P cellule Vigilohm 6 3 650 mm 400 mm Prisma P cellule Acti 9 appareil de mesure 3 600 mm Prisma G armoire Acti 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 48 direct 3 600 mm Prisma G coffret Acti 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 48 direct 3 650 mm 400 mm Prisma P cellule Acti 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 48 direct 3 600 mm Prisma G armoire Multi 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 48 direct 3 600 mm Prisma G coffret Multi 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 48 direct 3 650 mm 400 mm Prisma P cellule Multi 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 48 direct 3 600 mm Prisma G armoire Vigirex 8 direct 3 600 mm Prisma G coffret Vigirex 8 direct 3 650 mm 400 mm Prisma P cellule Vigirex 8 3 650 mm 400 mm Prisma P cellule Vigirex 6 3 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack Acti 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 48 direct 6 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack Multi 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 48 direct 6

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	16,0 cm
Longueur de l'emballage 1	52,0 cm
Poids de l'emballage 1	540,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	17,5 cm
Largeur de l'emballage 2	17,0 cm
Longueur de l'emballage 2	53,0 cm
Poids de l'emballage 2	5,56 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	450
Hauteur de l'emballage 3	102,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	285,4 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------