

Statut commercial: Arrêt de commercialisation



Principales

Type de produit ou équipement	Interrupteur-sectionneur
Nom de l'appareil	I
Application	Isolation Contrôle
Description des pôles	3P
Catégorie d'emploi	AC-22A se conformer à EN 60947-3 AC-22A se conformer à CEI 60947-3
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à EN 60947-3 Oui se conformer à CEI 60947-3

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	40 A à 415 V CA 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	415 V CA 50/60 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 KV se conformer à EN 60947-3 6 kV se conformer à CEI 60947-3
Type de commande	Par maneton
Indication de tension	Indication ON/OFF
Coupure pleinement apparente	Oui
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	6
Couleur	Gris
Endurance mécanique	50000 cycle
Durée de vie électrique	20000 cycle
Mode de raccordement	Borne du type à cage - 1 x 6...1 x 35 mm ² - souple Borne du type à cage - 1 x 6...1 x 50 mm ² - rigide
Longueur de dénudage des fils	9 mm
Couple de serrage	3,5 N.m

Environnement

Normes	CEI 60947-3
Degré de protection IP	IP4
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947-3
Tropicalisation	2

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,5 cm
Largeur de l'emballage 1	5,3 cm
Longueur de l'emballage 1	9 cm
Poids de l'emballage 1	0,214 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------